

E20774



Akrylfiberoptik på spole

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M



Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...70
----------------------	------	----------

Mekaniska data

Vikt	[g]	452,5
Totallängd	[mm]	50000; (Konfigurerbar)
Min. böjradie	[mm]	30
Fiberplacering		●
Fiberdiameter	[mm]	1
Ytterdiameter	[mm]	2,2
Fibermaterial		PMMA
Material fibermantel		PE

E20774



Akrylfiberoptik på spole

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Anmärkning

Förpackning

1 antal