

E20776



Akrylfiberoptik på spole

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Utgående artikel

Alternativartiklar: E20774

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...70
----------------------	------	----------

Mekaniska data

Vikt	[g]	317
Totallängd	[mm]	50000; (Konfigurerbar)
Min. böjradie	[mm]	10
Fiberplacering		●
Fiberdiameter	[mm]	0,5

E20776



Akrylfiberoptik på spole

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Ytterdiameter	[mm]	1
Fibermaterial		PMMA
Material fibermantel		PE
Tillbehör		
Ingående delar		Adapter: 10 x OBF
Anmärkning		
Förpackning		1 antal