



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

No scale drawing available

Applikation

Funktionsprincip Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ OBF

OBF

Område fiberoptik [mm] 200

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -40...70

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud rak

Totallängd [mm] 2000

Min. böjradie [mm] 30

Fibermaterial PMMA

Fiberhuvudmaterial Aluminium

Material fibermantel PE

Tillbehör

Tillbehör (alternativ) Kapverkyg för fiberoptik:, E20600

Anmärkning

Förpackning 1 antal