


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-M-V-R3/5M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Område fiberoptik

[mm]

50

OUF

Område fiberoptik

[mm]

50

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Vikt

[g]

0,001

Totallängd

[mm]

5000

Min. böjradie

[mm]

20

Fiberplacering



Fiberhuvudmaterial

rostfritt stål (1.4305 / 303)

Material fibermantel

Metallsilikon

Tillbehör

Ingående delar

E20103