


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-50-V-V-M5/16



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OBF; ODF; OMF

OBF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

150

ODF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

1

OMF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

175

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-58...315

Mekaniska data

Vikt

[g]

126,5

Typ av sensorhuvud

rak

Totallängd

[mm]

900

Min. böjradie

[mm]

19

Fiberplacering



Fibermaterial

Glas

E20822



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-50-V-V-M5/16

Fiberhuvudmaterial	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Tillbehör	
Ingående delar	sexkantmuttrar: 2
	klämanslutning: 2
	O-ringar: 2
Anmärkning	
Förpackning	1 antal