




Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-50-V-V-M5/16/R



Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Område

Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ	OBf; ODF; OMF
--	---------------

OBf

Arbetsområde fiberoptik [mm]	150
------------------------------	-----

ODF

Arbetsområde fiberoptik [mm]	1
------------------------------	---

OMF

Arbetsområde fiberoptik [mm]	175
------------------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-58...315
---------------------------	-----------

Mekaniska data

Vikt [g]	127,5
Typ av sensorhuvud	vinklad
Totallängd [mm]	900
Min. böjradie [mm]	19
Fiberplacering	⓪
Fibermaterial	Glas

E20824



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-50-V-V-M5/16/R

Fiberhuvudmaterial	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Tillbehör	
Ingående delar	sexkantmuttrar: 2 x M8
	klämanslutning: 2
	O-ringar: 2
Anmärkning	
Förpackning	1 antal