




Fiberoptik envägsavkännande givare

FE-50-V-V-M5/16/R



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OBF; ODF; OMF

OBF

Område fiberoptik [mm]

1000

ODF

Område fiberoptik [mm]

4

OMF

Område fiberoptik [mm]

800

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-58...315

Mekaniska data

Vikt [g]

204

Typ av sensorhuvud

vinklad

Totallängd [mm]

900

Min. böjradie [mm]

19

Fiberplacering



Fibermaterial

Glas

E20825



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-50-V-V-M5/16/R

Fiberhuvudmaterial	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Tillbehör	
Ingående delar	sexkantmuttrar: 4 x M8
	klämanslutning: 2
	O-ringar: 2
Anmärkning	
Förpackning	1 antal