


Fiberoptik envägsavkännande givare

FE-50-V-V-R5



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OBF; ODF; OMF

OBF

Område fiberoptik

[mm]

1000

ODF

Område fiberoptik

[mm]

4

OMF

Område fiberoptik

[mm]

800

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-58...315

Mekaniska data

Vikt

[g]

196

Typ av sensorhuvud

vinklad

Sensorhuvuddiameter

[mm]

5

Totallängd

[mm]

900

Min. böjradie

[mm]

19

Fiberplacering



**Fiberoptik envägsavkännade givare**

FE-50-V-V-R5

Fibermaterial	Glas
Fiberhuvudmaterial	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Tillbehör	
Ingående delar	låsmuttrar: 2
	fjäderbricka: 2
Anmärkning	
Förpackning	1 antal