


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-A-M4

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

20

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

20

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M4

Totallängd

[mm]

600

Min. böjradie

[mm]

20

Material

Adapter: ABS

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

Aluminium

E20835



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-A-M4

Material fibermantel

PVC

Anmärkning

Förpackning

1 antal