


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-50-V-V-M5/16/2M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

ODF; OMF

ODF

Område fiberoptik

[mm]

4

OMF

Område fiberoptik

[mm]

1000

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-58...315

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Totallängd

[mm]

2000

Min. böjradie

[mm]

19

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

rostfritt stål (1.4305 / 303)

Material fibermantel

rostfritt stål (1.4305 / 303)

E20977



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-50-V-V-M5/16/2M

Anmärkning

Förpackning

1 antal