



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

No scale drawing available

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Område

Område med fiberoptikförstärkare typ	OBF
--------------------------------------	-----

OBF

Område fiberoptik [mm]	110
------------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-58...315
---------------------------	-----------

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud	rak
Sensorhuvuddiameter [mm]	8
Totallängd [mm]	900
Min. böjradie [mm]	19
Fibermaterial	Glas
Fiberhuvudmaterial	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel	rostfritt stål (1.4305 / 303)

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------