




Reflexer för reflexavkännande lasergivare

REFLECTOR LASER TS-10



1 M3 8 mm djup

Applikation

Utförande

cirkulär, för reflexavkännande laserfotoceller, M3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-10...60

Mekaniska data

Vikt

[g]

2,3

Mått

[mm]

Ø 10 / L = 6

Reflectoryta

[mm]

Ø 8

Material

skruv: rostfritt stål (316 / 1.4401); fjäderbricka: rostfritt stål (316 / 1.4401); Mutter: rostfritt stål (316 / 1.4401); fronpanel: PMMA; bas: ABS

Anmärkning

Förpackning

1 antal