


Reflexer för reflexavkännande lasergivare

REFLECTOR LASER TS-11X11



1 M3 8 mm djup

Applikation

Utförande	fyrkantig, för reflexavkännande laserfotoceller, M3
-----------	---

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-10...60
----------------------	------	----------

Mekaniska data

Vikt	[g]	2,6
Mått	[mm]	11 x 11 x 6
Reflectoryta	[mm]	9 x 9
Material	skruv: rostfritt stål (316 / 1.4401); fjäderbricka: rostfritt stål (316 / 1.4401); Mutter: rostfritt stål (316 / 1.4401); fronpanel: PMMA; bas: ABS	

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------