




Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-A-E3



Applikation		
Funktionsprincip		Direktavkännande fotocell
Applikation		För användning i industriella miljöer
Område		
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ		OKF; OUF; OOF
OKF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	40
OOF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	200
OUF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	40
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...80
Mekaniska data		
Vikt	[g]	46
Typ av sensorhuvud		rak
Sensorhuvuddiameter	[mm]	3
Längd fiberoptikhuvud	[mm]	25
Totallängd	[mm]	600

E20052



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-A-E3

Min. böjradie	[mm]	20
Fiberplacering		
Material		Adapter: PPE
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PVC
Tillbehör		
Ingående delar		E20105
Anmärkning		
Förpackning		1 antal