


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-V-E1



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

För användning i industriella miljöer

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

8

OOF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

24

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

8

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Vikt

[g]

37,5

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

1

E20053



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-V-E1

Längd fiberoptikhuvud	[mm]	5
Totallängd	[mm]	600
Min. böjradie	[mm]	20
Fiberplacering		①
Material		Adapter: PPE
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel		PVC
Tillbehör		
Ingående delar		Monteringsklämma:, E20107
Anmärkning		
Förpackning		1 antal