


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-A-R4



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

För användning i industriella miljöer

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

340

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

OOF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

200

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Vikt

[g]

47

Typ av sensorhuvud

vinklad

Sensorhuvuddiameter

[mm]

4

E20054



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-A-R4

Längd fiberoptikhuvud	[mm]	10
Totallängd	[mm]	600
Min. böjradie	[mm]	20
Fiberplacering		①
Material		Adapter: PPE
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PVC

Tillbehör

Ingående delar	E20103
----------------	--------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------