


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-P-A-M4



Applikation	
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
Applikation	Liten böjradie
Område	
Område med fiberoptikförstärkare typ	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Område fiberoptik [mm]	790
OKF	
Område fiberoptik [mm]	120
OOF	
Område fiberoptik [mm]	400
OUF	
Område fiberoptik [mm]	120
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Mekaniska data	
Vikt [g]	41
Typ av sensorhuvud	rak
Gänga sensorhuvud	M4



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-P-A-M4

Längd fiberoptikhuvud	[mm]	15
Totallängd	[mm]	600
Min. böjradie	[mm]	10
Fiberplacering		●
Material		Adapter: PPE
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PVC

Tillbehör

Ingående delar	sexkantmuttrar: 4 x M4
	tandlåsbrickor: 4
	räfflad mutter: 1 x M11

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------