


Fiberoptik envägsavkännande givare

FE-00-P-A-E2,5



Applikation	
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
Applikation	Liten böjradie
Område	
Område med fiberoptikförstärkare typ	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Område fiberoptik [mm]	1020
OKF	
Område fiberoptik [mm]	120
OOF	
Område fiberoptik [mm]	400
OUF	
Område fiberoptik [mm]	120
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Mekaniska data	
Vikt [g]	53,5
Typ av sensorhuvud	rak
Sensorhuvuddiameter [mm]	2,5

E20060



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-P-A-E2,5

Längd fiberoptikhuvud	[mm]	10
Totallängd	[mm]	600
Min. böjradie	[mm]	10
Fiberplacering		●
Material		Adapter: PPE
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PVC
Tillbehör		
Ingående delar		E20106
Anmärkning		
Förpackning		1 antal