


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-P-V-E1



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Applikation

Liten böjradie

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Område fiberoptik [mm]

420

OKF

Område fiberoptik [mm]

50

OOF

Område fiberoptik [mm]

160

OUF

Område fiberoptik [mm]

50

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-20...80

Mekaniska data

Vikt [g]

49

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter [mm]

1

E20061



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-P-V-E1

Längd fiberoptikhuvud	[mm]	5
Totallängd	[mm]	600
Min. böjradie	[mm]	10
Fiberplacering		
Material		Adapter: PPE
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel		PVC
Tillbehör		
Ingående delar		Monteringsklämma:, E20107
Anmärkning		
Förpackning		1 antal