

Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-M6/0,8M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M6

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

35

Totallängd

[mm]

800

Min. böjradie

[mm]

20

Material

Adapter: ABS

E20067



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-M6/0,8M

Fibermaterial	Glas
Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	Aluminium
Anmärkning	
Förpackning	1 antal