


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-R4/1,5



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF; OOF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

36

OOF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

180

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

36

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Vikt

[g]

72

Typ av sensorhuvud

vinklad

Sensorhuvuddiameter

[mm]

4

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

10

Totallängd

[mm]

1500

E20072



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-R4/1,5

Min. böjradie	[mm]	20; (vid fast installation)
Fiberplacering		
Material		Adapter: ABS
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		Aluminium
Tillbehör		
Ingående delar		Monteringsklämma:, E10221
Anmärkning		
Förpackning		1 antal