


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-V-E1/1M



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

För användning i industriella miljöer

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF; OOF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

8

OOF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

24

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

8

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Vikt

[g]

41

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

1

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

5

Totallängd

[mm]

1000

E20077



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-V-E1/1M

Min. böjradie	[mm]	20
Fiberplacering		
Material		Adapter: PPE
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel		PVC
Tillbehör		
Ingående delar		Monteringsklämma:, E20107
Anmärkning		
Förpackning		1 antal