


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M-E3



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

För användning i industriella miljöer

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

360

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Vikt

[g]

12,5

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

3

Totallängd

[mm]

26

Fiberplacering



E20078



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M-E3

Fibermaterial	Glas
Fiberhuvudmaterial	Mässing
Anmärkning	
Förpackning	1 antal