


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-E3/1M



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

320

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

OOF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

200

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Vikt

[g]

63

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

3

E20080



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-E3/1M

Totallängd	[mm]	1000
Min. böjradie	[mm]	20; (vid fast installation)
Fiberplacering		①
Material		Adapter: ABS
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		Aluminium
Tillbehör		
Ingående delar		E20102
Anmärkning		
Förpackning		1 antal