


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-P-A-M4/1M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Område fiberoptik

[mm]

120

OUF

Område fiberoptik

[mm]

120

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M4

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

15

Totallängd

[mm]

1000

Min. böjradie

[mm]

10

Material

Adapter: PPE

Fibermaterial

Glas

E20092



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-P-A-M4/1M

Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	PVC
Anmärkning	
Förpackning	1 antal