


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

3

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

25

Totallängd

[mm]

800

Min. böjradie

[mm]

20

Material

Adapter: PPE

Fibermaterial

Glas

E20095



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	PVC
Anmärkning	
Förpackning	1 antal