


Fiberoptisk direktavkännande givare

FT-00-P-V-E1/S 0,8m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

8

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

8

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

1

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

5

Totallängd

[mm]

800

Min. böjradie

[mm]

20

Material

Adapter: PPE

Fibermaterial

Glas

E20096



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-V-E1/S 0,8m

Fiberhuvudmaterial	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel	PVC
Anmärkning	
Förpackning	1 antal