
E20109

Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-P-V-E1/1M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Område		
Område med fiberoptikförstärkare typ		OKF; OUF
OKF		
Område fiberoptik	[mm]	50
OUF		
Område fiberoptik	[mm]	50
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...80
Mekaniska data		
Typ av sensorhuvud		rak
Sensorhuvuddiameter	[mm]	1
Längd fiberoptikhuvud	[mm]	5
Totallängd	[mm]	1000
Min. böjradie	[mm]	10
Material		Adapter: PPE
Fibermaterial		Glas

E20109

Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-P-V-E1/1M

Fiberhuvudmaterial	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel	PVC
Anmärkning	
Förpackning	1 antal