


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-P-V-M4

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20059

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Område fiberoptik

[mm]

120

OUF

Område fiberoptik

[mm]

120

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M4

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

15

Totallängd

[mm]

600

**Fiberoptik envägsavkännade givare**

FE-00-P-V-M4

Min. böjradie	[mm]	20
Material	Adapter: PPE	
Fibermaterial	Glas	
Fiberhuvudmaterial	rostfritt stål (1.4305 / 303)	
Material fibermantel	PVC	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	