


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-A-A-M4



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Applikation

Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Område fiberoptik

[mm]

1200

OKF

Område fiberoptik

[mm]

120

OOF

Område fiberoptik

[mm]

400

OUF

Område fiberoptik

[mm]

120

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Vikt

[g]

56

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M4

E20128



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-A-A-M4

Längd fiberoptikhuvud	[mm]	15
Totallängd	[mm]	600
Min. böjradie	[mm]	20; (vid fast installation)
Fiberplacering		
Material		Adapter: ABS
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		Aluminium

Tillbehör

Ingående delar	sexkantmuttrar: 4 x M4
	tandlåsbrickor: 4
	räfflad mutter: 1 x M11

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------