


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-A-A-E3



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Applikation

Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Område fiberoptik

[mm]

1200

OKF

Område fiberoptik

[mm]

120

OOF

Område fiberoptik

[mm]

400

OUF

Område fiberoptik

[mm]

120

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Vikt

[g]

69

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

3

E20130



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-A-A-E3

Längd fiberoptikhuvud	[mm]	10
Totallängd	[mm]	600
Min. böjradie	[mm]	20; (vid fast installation)
Fiberplacering		
Material		Adapter: ABS
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		Aluminium
Tillbehör		
Ingående delar		E20103
Anmärkning		
Förpackning		1 antal