



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-P-A-R3/2,5M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv


Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område
Område med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Område fiberoptik

[mm]

90

OUF

Område fiberoptik

[mm]

90

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

vinklad

Sensorhuvuddiameter

[mm]

3

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

10

Totallängd

[mm]

2500

Min. böjradie

[mm]

10

Material

Adapter: PPE

Fibermaterial

Glas

E20140



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-P-A-R3/2,5M

Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	PVC
Anmärkning	
Förpackning	1 antal