


Fiberoptisk direktavkännande givare

FT-30-A-A-M8/2M

Utgående artikel

Alternativartiklar: E20137

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OIF

OIF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

56

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Vikt

[g]

164

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M8

Totallängd

[mm]

2000

Min. böjradie

[mm]

30; (vid fast installation)

Fiberplacering



**Fiberoptisk direktavkännade givare**

FT-30-A-A-M8/2M

Material	Adapter: PA
Fibermaterial	Glas
Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	Aluminium
Tillbehör	
Ingående delar	sexkantmuttrar: 2 x M8, rostfritt stål
	tandlåsbrickor: 2
	räfflad mutter: 1 x M30
Anmärkning	
Förpackning	1 antal