




Fiberoptisk direktavkännande givare

FT-00-P-A-E3/0,8M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20123

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

3

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

25

Totallängd

[mm]

800

E20149



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-P-A-E3/0,8M

Min. böjradie	[mm]	20
Material		Adapter: PPE
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PVC
Anmärkning		
Förpackning		1 antal