


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-A-A-M8



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OIF

OIF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

70

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Vikt

[g]

94,5

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M8

Totallängd

[mm]

600

Min. böjradie

[mm]

30; (vid fast installation)

Fiberplacering



Material

Adapter: PA

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

Aluminium

**Fiberoptisk direktavkännade givare**

FT-30-A-A-M8

Material fibermantel	Aluminium
Tillbehör	
Ingående delar	sexkantmuttrar: 2 x M8, rostfritt stål
	tandlåsbrickor: 2
	räfflad mutter: 1 x M30
Anmärkning	
Förpackning	1 antal