


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-P-A-M8



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

För användning i industriella miljöer

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OIF

OIF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

70

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Vikt

[g]

93

Typ av sensorhuvud

rak

Gånga sensorhuvud

M8

Totallängd

[mm]

600

Min. böjradie

[mm]

30

Fiberplacering



Material

Adapter: PA

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

Aluminium

E20156



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-P-A-M8

Material fibermantel	PVC
Tillbehör	
Ingående delar	sexkantmuttrar: 2 x M8, rostfritt stål
	tandlåsbrickor: 2
	räfflad mutter: 1 x M30
Anmärkning	
Förpackning	1 antal