


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-30-A-A-R6



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Applikation

Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OIF

OIF

Område fiberoptik [mm]

300

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-40...290

Mekaniska data

Vikt [g]

113,5

Typ av sensorhuvud

vinklad

Sensorhuvuddiameter [mm]

6

Totallängd [mm]

600

Min. böjradie [mm]

30; (vid fast installation)

Fiberplacering



Material

Adapter: PA

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

Aluminium

E20161



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-30-A-A-R6

Material fibermantel	Aluminium
Tillbehör	
Ingående delar	Monteringsklämma:, E10221
Anmärkning	
Förpackning	1 antal