


## Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-30-A-A-R3

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

## Område

Område med  
fiberoptikförstärkare typ

OIF

## OIF

Område fiberoptik

[mm]

100

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

## Mekaniska data

Vikt

[g]

88,4

Typ av sensorhuvud

vinklad

Sensorhuvuddiameter

[mm]

3

Totallängd

[mm]

600

Min. böjradie

[mm]

30; (vid fast installation)

Fiberplacering



Material

Adapter: PA

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

Aluminium

# E20163



## Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-30-A-A-R3

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Material fibermantel | Aluminium |
| Tillbehör            |           |
| Ingående delar       | E20103    |
| Anmärkning           |           |
| Förpackning          | 1 antal   |