


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-30-P-A-M6



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Applikation

För användning i industriella miljöer

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OIF

OIF

Område fiberoptik [mm]

300

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-20...80

Mekaniska data

Vikt [g]

98,5

Typ av sensorhuvud

rak

Gånga sensorhuvud

M6

Längd fiberoptikhuvud [mm]

35

Totallängd [mm]

600

Min. böjradie [mm]

30

Fiberplacering



Material

Adapter: PA

Fibermaterial

Glas

E20164



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-30-P-A-M6

Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	PVC
Tillbehör	
Ingående delar	sexkantmuttrar: 4 x M6, rostfritt stål
	tandlåsbrickor: 4
	räfflad mutter: 1 x M30
Anmärkning	
Förpackning	1 antal