



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20055

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available

Applikation

Funktionsprincip Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ OKF; OUF

OKF

Arbetsområde fiberoptik [mm] 35

OUF

Arbetsområde fiberoptik [mm] 35

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -40...290

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud rak

Totallängd [mm] 600

Min. böjradie [mm] 20

Fibermaterial Glas

Fiberhuvudmaterial Aluminium

Material fibermantel Aluminium

Anmärkning

Förpackning 1 antal