
E20185

Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-E3/0,15m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation		
Funktionsprincip		Direktavkännande fotocell
Område		
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ		OKF; OUF
OKF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	40
OUF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	40
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...290
Mekaniska data		
Typ av sensorhuvud		rak
Sensorhuvuddiameter	[mm]	3
Längd fiberoptikhuvud	[mm]	10
Totallängd	[mm]	150
Min. böjradie	[mm]	20
Material		Adapter: ABS
Fibermaterial		Glas

E20185

Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-E3/0,15m

Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	Aluminium
Anmärkning	
Förpackning	1 antal