


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-A-A-M4/1M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Område fiberoptik

[mm]

120

OUF

Område fiberoptik

[mm]

120

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Vikt

[g]

74

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M4

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

15

Totallängd

[mm]

1000

Min. böjradie

[mm]

20; (vid fast installation)

Fiberplacering



**Fiberoptik envägsavkännade givare**

FE-00-A-A-M4/1M

Material	Adapter: ABS
Fibermaterial	Glas
Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	Aluminium
Tillbehör	
Ingående delar	sexkantmuttrar: 4 x M4
	tandlåsbrickor: 4
	räfflad mutter: 1 x M11
Anmärkning	
Förpackning	1 antal