


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-R3



- 1 Låsmutter
2 OKF med fiberoptik

Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

25

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Vikt

[g]

14,5

Typ av sensorhuvud

vinklad; direkt adapterbar

Totallängd

[mm]

24

Fiberplacering



Material

Låsmutter: plast

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

rostfritt stål (1.4305 / 303)

Anmärkning

Förpackning

1 antal