


## Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M6

Utgående artikel



## Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

## Område

Arbetsområde med  
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF; OOF

## OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

## OOF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

200

## OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

## Mekaniska data

Vikt

[g]

20,7

Typ av sensorhuvud

rak; direkt adapterbar

Totallängd

[mm]

26

Fiberplacering



Fibermaterial

Glas

**Fiberoptisk direktavkännade givare**

FT-00-M6

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303)          |
| <b>Tillbehör</b>   |                                        |
| Ingående delar     | sexkantmuttrar: 4 x M6, rostfritt stål |
|                    | tandlåsbrickor: 2                      |
|                    | räfflad mutter: 1 x M11                |
| <b>Anmärkning</b>  |                                        |
| Förpackning        | 1 antal                                |