


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-30-A-A-M6/3M



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Applikation

Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OIF

OIF

Område fiberoptik

[mm]

192

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Vikt

[g]

278,5

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M6

Totallängd

[mm]

3000

Min. böjradie

[mm]

30; (vid fast installation)

Fiberplacering



Material

Adapter: PA

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

Aluminium

**Fiberoptik envägsavkännade givare**

FE-30-A-A-M6/3M

Material fibermantel	Aluminium
Tillbehör	
Ingående delar	sexkantmuttrar: 4 x M6, rostfritt stål
	tandlåsbrickor: 4
	räfflad mutter: 1 x M30
Anmärkning	
Förpackning	1 antal