


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-M6/1,8m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20124

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

35

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

35

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M6

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

35

Totallängd

[mm]

1800

**Fiberoptisk direktavkännade givare**

FT-00-A-A-M6/1,8m

Min. böjradie	[mm]	20
Material		Adapter: ABS
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		Aluminium
Anmärkning		
Förpackning		1 antal