


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-M6/2,3M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

30

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

30

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M6

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

35

Totallängd

[mm]

2300

Min. böjradie

[mm]

20

Material

Adapter: ABS

Fibermaterial

Glas

E20244



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-M6/2,3M

Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	Aluminium
Anmärkning	
Förpackning	1 antal