


## Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-M6/2,6M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

## Område

Arbetsområde med  
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

## OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

28

## OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

28

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

## Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M6

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

35

Totallängd

[mm]

2600

Min. böjradie

[mm]

20

Material

Adapter: ABS

Fibermaterial

Glas

# E20245



## Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-M6/2,6M

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Fiberhuvudmaterial   | Aluminium |
| Material fibermantel | Aluminium |
| Anmärkning           |           |
| Förpackning          | 1 antal   |