



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M-V-M6/0,3M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20489

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available

Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Område

Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ	OKF; OUF
--	----------

OKF

Arbetsområde fiberoptik [mm]	20
------------------------------	----

OUF

Arbetsområde fiberoptik [mm]	20
------------------------------	----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud	rak
Gänga sensorhuvud	M6
Totallängd [mm]	300
Min. böjradie [mm]	20
Fibermaterial	Acryl
Fiberhuvudmaterial	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel	Metallsilikon

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------