



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20062

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available

Applikation

Funktionsprincip Envägsavkännande givare

Område

Område med fiberoptikförstärkare typ OKF; OUF

OKF

Område fiberoptik [mm] 120

OUF

Område fiberoptik [mm] 120

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -20...80

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud vinklad

Totallängd [mm] 600

Min. böjradie [mm] 20

Material Adapter: PPE

Fibermaterial Glas

Fiberhuvudmaterial Aluminium

Material fibermantel PVC

Anmärkning

Förpackning 1 antal